

Smartphonedesinfektion mit Langzeitwirkung • nachhaltiger Schutz bis zu 10 Tagen

30ml Spray-Flasche

Etikett Abmessung: 85 x 49 mm

100ml Spray-Flasche

Etikett Abmessung: 145 x 54 mm

200ml Spray-Flasche

Etikett Abmessung: 179 x 69 mm

250ml Spray-Flasche

Etikett Abmessung: 147 x 120 mm

250ml Spray-Flasche mit Mini Trigger

Etikett Abmessung: 148 x 74 mm

(wird im unteren Bereich der Flasche platziert)

!! Zusätzlich 2mm Randbeschnitt anlegen !!

!!Schriften sollten mind. 3 mm von der Stanze entfernt sein !!



Beispiel 30ml Spray-Flasche

Smartphone Desinfektion mit Langzeitwirkung
nachhaltiger Schutz bis zu 10 Tagen. Schützt aktiv vor Bakterien, Viren und Pilzen.wirksam gegen Coronavirus.

Bakterizid, levurozid, begrenzt viruzid (behüllte Viren inkl. Coronavirus, HIV, HBV, HCV, Influenza, Herpes, Ebolavirus). Beseitigt 99,9% Bakterien und Viren. **Zusammensetzung:** Auf Wasserbasis. 100g Lösung enthält Benzalkoniumchlorid 0,25g, Natriumpyrithion 0,025g, Polykondensate, Duftstoffe, gereinigtes Wasser. **Produktbeschreibung:** Gebrauchsfertige, wasserbasierte Lösung zur Flächen-desinfektion mit nachhaltigem, antimikrobiellem Effekt (Remanenzeffekt), Formaldehydfrei, phenolfrei. Dermatologisch getestet mit der Note "sehr gut". Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen. **Anwendung:** Auf die Oberflächen aufbringen und mit einem Tuch gleichmäßig verteilen. Anschließend trocknen lassen - nicht trocken reiben. Reinigt, erfrischt und schützt aktiv vor Bakterien, Viren und Pilzen. Nur zum einmaligen Gebrauch. Nach dem Öffnen sofort verwenden. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Aerosole nicht einatmen! BAuA-Nr.: N-99935

Hergestellt für:
Firmierung -Adresse
Telefon Nr. des
Inverkehrbringers

99,9% BAKTERIZID
99,9% VIRUZID
bis zu 10 Tage Schutz

Ch.B.: wird vergeben
Verwendbar bis: wird vergeben

30 ml



Diese Icon's können verwendet werden und auch farblich angepasst werden

Druckdaten:

Am liebsten ist uns ein PDF, in folgender Reihenfolge:

1) PDF/X-3:2002

2) PDF/X-1a

3) irgendein PDF, hierzu eine kleine Checkliste:

kein Kennwortschutz

keine Transparenzen

Alle Schriften in Pfade (ist besser als einbetten und vermeidet Probleme)

Erstellen Sie das PDF immer so gedreht, dass man es lesen kann.

Auflösung: mindestens 300dpi, gerne bis 800dpi (Dateigröße 30MB nicht überschreiten)

Farbmodus: CMYK (keine Schmuckfarben anlegen)

Farbprofil: in die CMYK-Druckdatei kein Profil einbetten.



Inhaltsstoffe und Kontaktdaten des Inverkehrbringers müssen inkl. Tel. Nr. aufgeführt werden !

Die Positionierung der kennzeichnungspflichtigen Daten können individuell platziert und farblich angepasst werden.